



## Техническая информация : Доступные перфорации

### Описание

Тип перфорации	Номинальный диаметр отверстий	Описание	Открытая поверхность	Максимальная ширина
P	0,045 дюйма (1,143 мм)	Отверстия на расстоянии 1/4 дюйма между центрами	1,27 %	72 дюймов (182,9 см)
P1	0,045 дюйма (1,143 мм)	1/4 дюйма в длину 1/2 дюйма в длину	0,63 %	72 дюймов (182,9 см)
P3	0,015 дюйма (0,381 мм)	Отверстия на расстоянии 1/4 дюйма между центрами	0,14 %	80 дюймов (203,2 см)
P4	0,045 дюйма (1,143 мм)	2 дюйма между центрами	0,04 %	72 дюймов (182,9 см)
P5	0,045 дюйма (1,143 мм)	3,5 дюйма между центрами	0,013 %	72 дюймов (182,9 см)
P6	0,015 дюйма (0,381 мм)	2 дюйма между центрами	0,0044 %	72 дюймов (182,9 см)
P7	0,015 дюйма (0,381 мм)	3 дюйма между центрами	0,0019 %	72 дюймов (182,9 см)
P8	0,015 дюйма (0,381 мм)	8 дюймов между центрами	0,0003 %	72 дюймов (182,9 см)
P10	0,045 дюйма (1,143 мм)	10 дюймов между центрами	0,0016 %	72 дюймов (182,9 см)
P11	0,015 дюйма (0,381 мм)	Отверстия на расстоянии 1/8 дюйма между центрами	0,28 %	72 дюймов (182,9 см)
P31	0,015 дюйма (0,381 мм)	1 дюйм между центрами	0,018 %	72 дюймов (182,9 см)
P34	0,045 дюйма (1,143 мм)	Отверстия на расстоянии 1/2 дюйма между центрами	0,316 %	72 дюймов (182,9 см)
MP22*	0,016 дюйма (0,4 мм)	Отверстия на расстоянии 1,5 мм между центрами	2,79 %	80 дюймов (203,2 см)
MP25	0,005 дюйма (0,125 мм)	Отверстия на расстоянии 1 мм между центрами	0,307 %	72 дюймов (182,9 см)

### Техническая информация

#### Размеры

#### Примечания

Расстояние приблизительное.

\*Плётки Dahlar® Release Bag 125 и MR1 не поставляются с перфорацией MP22.