



Техническая информация : **VAC-RIC LT**

Описание

Низкотемпературный переходник **Airtech VAC-RIC LT** с плоским основанием, предназначенный для инфузии, обеспечивает эффективную связь вакуумного мешка с линией подачи связующего. Данный переходник был разработан специально для работы в комплекте с **Resintrak** или **Vactrak**. Он также подходит для использования с **Dahlpac MC79**.



Техническая информация

Тип материала	PE
Максимальная рабочая температура	80 °C

Размеры

Ссылка продукта Трубчатое соединение Подсоединения спиральной трубки

VAC-RIC LT 12	1/2 дюйма	1/2 дюйма
VAC-RIC LT 58	5/8 дюйма	5/8 дюйма
VAC-RIC LT 34	3/4 дюйма	3/4 дюйма

Примечания

- Выберите RIC в зависимости от размера трубок и спиральных трубок.
- Отрежьте нейлоновую трубку **Airtech** под углом и оберните герметизирующий жгут вокруг трубки выше среза.
- Разложите пленку вакуумного мешка над **VAC-RIC HT**, проткните пленку с помощью острого угла трубки и вставьте трубку до момента, когда герметизирующий жгут полностью запечатает присоединение.
- Для использования со спиральной трубкой рекомендуется использовать RIC с переходным каналом в базе.